



# Standocryl

## VOC-Easy-Klarlack K9510

## VOC Easy Clear K9510

- **Barniz VOC para acabados bicapa**
- **Listo para aplicar tras añadir el endurecedor**
- **Fácil de usar independientemente de las condiciones de trabajo en el taller**
- **Aplicación en un solo paso (técnica "1 Visit")**



### **Descripción técnica:**

- Mezclar 2:1 con endurecedor  
Standex VOC Easy Hardener
- Permite secado acelerado mediante calor
- Secar al aire durante la noche / 18-22° C

# Standocryl VOC-Easy-Klarlack K9510

## Fondo:

- Standohyd Plus Basecoat

## Pretratamiento / limpieza:




Observar pretratamiento del fondo. Ver proceso de pintado S1.



Usar equipo de protección personal. Consulte las Fichas de Seguridad pertinentes.

1,5 pasadas:  
Aplicar media pasada seguida de una mano completa sin evaporación intermedia


## Aplicación:




Mezclar 2:1 con  
Endurecedor Standox VOC Easy Hardener  
Vida de la mezcla 90-120 min. / 18-22° C




Listo para aplicar  
18-21 s / DIN 4 mm / 20° C  
45-57 s / ISO 4 mm / 20° C



Convencional 1,3 - 1,4 mm  
2,0 - 2,5 bar presión de entrada  
0,5 + 1 = 50 - 60 micras



HVLP 1,3 - 1,4 mm  
0,7 bar presión del aire  
0,5 + 1 = 50 - 60 micras



5-10 min. / 18-22° C  
evaporación final



Secar al aire durante la noche / 18-22° C o  
30-40 min. / 60-65° C temperatura del objeto



Onda corta 10 - 15 min.  
(ver sistema de pintado S10)

# Standocryl VOC-Easy-Klarlack K9510

## Punto de inflamación:

- 34,1 °C

## Peso específico:

- 0,97 g/cm<sup>3</sup>

## Contenido en sólidos (sin diluyente añadido):

- 54,6 peso %
- 48,4 volumen %

## VOC (2004/42/EC):

2004/42/IIB(d)(420)420

El límite establecido por la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en forma de listo para usar es de máx. 420 g/l de COV. El contenido de COV de este producto en forma de listo para usar es de máx. 420 g/l.

## Rendimiento

### teórico:

- 9-10 m<sup>2</sup>/l con un espesor de película seca de 50 micras

## Limpieza del utillaje:

Limpiar después de usar con Diluyente de limpieza (Cleaning Thinner).

## Indicaciones importantes:

- El barniz Standocryl VOC Easy Clear K9510 se puede recubrir antes de 24 h sin lijado intermedio.
- En cabina combinada, observar tiempo adicional de calentamiento.
- En los países donde todavía no se ha implementado la legislación COV, también se puede usar la base bicapa Stadox Basecoat.

Las pinturas 2K reaccionan con la humedad. Por ello, todos los utensilios deben estar libres de humedad. Los materiales de pintura listos para usar que contienen isocianatos pueden producir irritaciones en la piel y las mucosas, especialmente en el sistema respiratorio, y provocar reacciones hipersensibles. Si se respiran vapores o neblinas existe peligro de sensibilización. Al usar materiales que contienen isocianatos, han de tomarse las mismas precauciones que al manipular productos que contienen disolventes. Es especialmente importante no inhalar vapores ni neblinas. Las personas asmáticas, alérgicas o propensas a enfermedades respiratorias no deberían utilizar productos con isocianatos.

Sólo para uso profesional. La información facilitada en esta documentación ha sido cuidadosamente seleccionada y dispuesta por nosotros. Está basada en nuestro mejor conocimiento del asunto en la fecha de su emisión. La información se facilita sólo con fines informativos. No somos responsables de su corrección, exactitud e integridad. Es responsabilidad del usuario comprobar la actualización de la información y su adecuación para el propósito previsto por el mismo. La propiedad intelectual de esta información, incluyendo patentes, marcas y copyrights, está protegida. Todos los derechos reservados. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. Nos reservamos el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso, y no asumimos responsabilidad alguna de actualizar la información. Todas las reglas establecidas en esta cláusula serán de aplicación a cualesquiera cambios o modificaciones futuros.